



El sensor de pH Hydrolab utiliza un electrodo de medición en una membrana de vidrio y un electrodo de referencia recargable.

Existen dos versiones disponibles:

- pH con referencia estándar: utiliza un electrodo de medición y un electrodo de referencia por separado, cada uno en su puerto de sonda
- pH con referencia integrada: combina el electrodo de medición y el de referencia un puerto de sonda

Sensor pH	
Rango de medición	0 ... 14 unidades de pH
Precisión	$\pm 0,2$ pH unidades de pH
Resolución	0,01 pH unidades de pH