



Le capteur de pH Hydrolab utilise une électrode de mesure sous forme de bulle de verre et une électrode de référence remplissable.

Deux versions sont disponibles :

- le capteur pH avec référence standard utilise une électrode de mesure distincte et une électrode de référence, chacune disposant de leur propre port de sonde
- le capteur pH avec référence intégrée combine l'électrode de mesure et l'électrode de référence dans un seul port de sonde.

Capteur pH	
Plage de mesure	0 à 14 unités pH
Précision	$\pm 0,2$ pH unités pH
Résolution	0,01 pH unités pH