Données techniques Capteur de pH





Le capteur de pH Hydrolab utilise une électrode de mesure sous forme de bulle de verre et une électrode de référence remplissable.

Deux versions sont disponibles :

- le capteur pH avec référence standard utilise une électrode de mesure distincte et une électrode de référence, chacune disposant de leur propre port de sonde
- le capteur pH avec référence intégrée combine l'électrode de mesure et l'électrode de référence dans un seul port de sonde.

Capteur pH	
Plage de mesure	0 à 14 unités pH
Précision	±0,2 pH unités pH
Résolution	0,01 pH unités pH











